



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6957 Fahrwerk lenkbar



Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Mit 1 Zugöse an der Deichsel. Große Nylonrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel. Garantie: 2 Jahre.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	6000
Gesamtlänge (mm)	640
Gesamtbreite (mm)	534
Gesamthöhe (mm)	115
Ladeflächenlänge (mm)	400
Ladeflächenbreite (mm)	220
Anzahl Achsen	2
Anzahl Tragrollen	8
Radgröße (mm)	85 x 90
Bereifung	Nylon
Hinweis	Deichsellänge: 1090 mm
Gewicht (kg)	50
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	87163950
GTIN	4017976069579