

**Artikelnummer:** 136879

**Kurzbeschreibung:** Haaga veegmachine 375, manueel, veegoppervlaktes tot 1000 m<sup>-2</sup>, Volume opvangbak 50 l

**Langbeschreibung:** Haaga veegmachine 375, manueel, veegoppervlaktes tot 1000 m<sup>-2</sup>, Volume opvangbak 50 l: De Haaga veegmachine 375 heeft een manuele borstelaandrijving en is geschikt voor veegoppervlakken tot 1000 m<sup>-2</sup>. De Haaga veegmachine 375 heeft een opvangbak met een volume van 50 liter. De Haaga veegmachine 375 is perfect voor industrieel gebruik in bezinestations, parkeerplaatsen, binnenplaatsen enz. en heeft een veegoppervlak tot 1000 m<sup>-2</sup>. De Haaga veegmachine 375 heeft een manuele borstelaandrijving en stevige lichtlopende tandwielen, zonder kwetsbare riemen. De veegmachine heeft een regelbare borsteldruk en fijnstof-walsborstel. Bovendien heeft de machine een schotelborstel-systeem met aan twee zijden uitstekende schotelborstels. De veegmachine 375 veegt licht en gemakkelijk, zowel natte als droge bladeren. Ook de bediening is comfortabel. De Haaga veegmachine 375 is uitgerust met een in hoogte verstelbare telescopische duwbeugel en heeft een gering gewicht, waardoor de veegmachine extreem wendbaar is. De veegmachine is uitgerust met een opvangbak met een volume van 50 liter, heeft een veegbreedte van 750 mm en veegcapaciteit van 2900 m<sup>-2</sup>/h. Meer details: Industrieel inzetbaar in bijvoorbeeld benzinestations, werkplaatsen, parkeerplaatsen en binnenplaatsen. Geschikt voor veegoppervlakken tot 1000 m<sup>-2</sup>. Borstelaandrijving en stevige lichtlopende tandwielen, zonder kwetsbare riemen. Loodrechte, plaatsbesparende opberging (slechts 0,25 m<sup>-2</sup>), zonder dat het vuil eruit valt. Regelbare borsteldruk. Gering gewicht, daardoor extreem wendbaar. Veegt droge en natte bladeren. Storingsvrije, riemloze aandrijving. Borstelaandrijving: manueel. Veegbreedte: 750 mm. Volume opvangbak: max. 50 L. Veegcapaciteit: 2.900 m<sup>-2</sup>/u. Schotelborstel-systeem. Turboveegsysteem. Uitstekende schotelborstels aan beide zijden. Borstelhoogteverstelling. In hoogte verstelbare telescopische duwbeugel (90 - 95 - 100). Fijnstof-walsborstel. 4 jaar garantie op bezemslijtage. Afmetingen: l 780 x b 280 x h 845 mm. Gewicht: 11.100 g.

