

Kunststoff- & Messing-Kupplungen LC

Kupplungsdosen mit Schlauchtülle & Schottgewinde

Baureihe LC

Schottgewinde: UNS 11/16"-24 (Ø 17,5 mm), max. Schottdicke: 12 mm

Typ	Typ	Typ	Schlauch Ø innen
POM	Polypropylen	Messing verchromt	
ohne Absperrventil			
KDSS 6 LC POM	KDSS 6 LC ***	---	6,4 (1/4")
KDSS 9 LC POM	---	---	9,5 (3/8")
mit Absperrventil			
KDSS 6 LC POM BA	KDSS 6 LC PPL BA	KDSS 6 LC MSV BA	6,4 (1/4")
KDSS 8 LC POM BA	---	---	7,9 (5/16")
KDSS 9 LC POM BA	KDSS 9 LC *** BA	KDSS 9 LC MSV BA	9,5 (3/8")

*** bitte Farbe angeben: beige = PPC, grau = PPL

🔗 Bestellbeispiel: KDSS 6 LC ***

Standardtyp

Bestellzusatz Farbe bei Polypropylen:
beige-PPC
grau-PPL



Kupplungsstecker mit Außengewinde

Baureihe LC

Typ	Typ	Gewinde außen
POM	Messing verchromt	
ohne Absperrventil		
KSG 14 LC POM	---	R 1/4"
KSG 14 LC POM-NPT	KSG 14 LC MSV-NPT	NPT 1/4"
mit Absperrventil		
---	KSG 14 LC MSV BA	R 1/4"
KSG 14 LC POM BA-NPT	KSG 14 LC MSV BA-NPT	NPT 1/4"



Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

Baureihe LC


Typ	Typ	Typ	Schlauch Ø innen
POM	Polypropylen	Messing verchromt	
ohne Absperrventil			
KSS 6 LC POM	KSS 6 LC PPL	---	6,4 (1/4")
KSS 8 LC POM	---	---	7,9 (5/16")
KSS 9 LC POM	---	KSS 9 LC MSV	9,5 (3/8")
mit Absperrventil			
KSS 6 LC POM BA	KSS 6 LC *** BA	KSS 6 LC MSV BA	6,4 (1/4")
KSS 8 LC POM BA	---	KSS 8 LC MSV BA	7,9 (5/16")
KSS 9 LC POM BA	KSS 9 LC *** BA	KSS 9 LC MSV BA	9,5 (3/8")

*** bitte Farbe angeben: beige = PPC, grau = PPL

🔗 Bestellbeispiel: KSS 6 LC ***

Standardtyp

Bestellzusatz Farbe bei Polypropylen:
beige-PPC
grau-PPL



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.