



Kraenzle Produktprogramm 2017

DIE K 1050-SERIE

INKLUSIVE ZUBEHÖR



Perfekte Sauberkeit mit der K 1050-Serie BRINGEN SIE IHR **ZUHAUSE** AUF **HOCHGLANZ!**

PROFI-QUALITÄT ZUM ATTRAKTIVEN PREIS.

Die Hochdruckreiniger-Serie K 1050 bietet für die typischen Anwendungen rund um Haus und Garten Profi-Qualität zu einem günstigen Preis.

Dank cleverer konstruktiver Lösungen ist es Kränzle gelungen, Profi-Qualität nun auch für Privatanwender platz- und kostensparend in ein kompaktes und formschönes Gehäusedesign zu integrieren.

Von der tragbaren Version K 1050 P bis zur fahrbaren Ausführung K 1050 TST mit integrierter Schlauchtrommel finden Sie so alles, was Sie von einem Spitzenprodukt erwarten dürfen.

PARTNER DES FACHHANDELS

Kränzle gibt es exklusiv nur im Fachhandel. Und das aus sehr gutem Grund. Denn wer hohe Ansprüche an Qualität und Funktionalität seiner Maschinen stellt, erwartet auch professionellen Service. Und den erhält man bei speziell geschulten und autorisierten Kränzle-Fachhändlern.

Im Ergebnis profitieren Anwender von höchster Qualität Made in Germany, souveräner Reinigungskraft und besonders langer Lebensdauer.

■ Made
■ in
■ Germany

Innovationen auf der ganzen Linie **DAS MACHT QUALITÄT AUS!**

Die eigene Forschung und Entwicklung ist das Herzstück und zugleich Motor der Kränzle Innovations-Strategie. Erfahrene Mitarbeiter arbeiten hier täglich an neuen Lösungen, die Anwendern in aller Welt Vorteile in Reinigungsleistung, Sicherheit und Handhabung bringen.

Wer sich für die Marke Kränzle entscheidet, erhält immer ausgereifte Hochdruckreiniger mit technischen Vorteilen, die auf der ganzen Linie überzeugen.

Viele dieser technischen Details sind Innovationen, die aus den Kränzle Entwicklungs- und Produktionswerken in Illertissen/Bayern stammen.



HOCHWERTIGER MESSING-PUMPENKOPF

Der Pumpenkopf aus geschmiedetem Sondermessing mit keramikbeschichteten Edelstahlplungern ist das Herzstück unserer ausgereiften Hochdruckreiniger. Mit Leckage-Rückführungssystem und Totalstop-System.



LANGLEBIGER HOCHLEISTUNGSMOTOR

Groß dimensionierter, langlebiger Motor in gewohnt hoher Kränzle Qualität für besonders lange Lebensdauer und höchste Leistung.



CLEVERES SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Das intelligente Schnellwechsel-Stecksystem aus gehärtetem Edelstahl sorgt für eine einfache und absolut sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

Tragbar und kompakt
DER K 1050 P



TECHNISCHE VORTEILE

- 1. HOCHWERTIGER MESSING-PUMPENKOPF**
Mit Leckage-Rückführungssystem und Totalstop-System.
- 2. AUSGEREIFTES ORDNUNGSSYSTEM**
Praktische Halterungen zum Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze.
- 3. TRAGBAR UND PRAKTISCH**
Der ergonomisch geformte Tragegriff dient gleichzeitig zur Aufwicklung für das Netzanschlusskabel.

EINSATZBEREICH

Der K 1050 P ist speziell für den privaten Gebrauch rund um Haus und Garten konzipiert.

LIEFERUMFANG

- | | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ■ Hochdruckschlauch NW 6, Länge 8 m | 41.054 1 |
| ■ Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellwechsel-Stecksystem | 12.475 |
| ■ Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem | 12.900-03 |
| ■ Wassereingangssieb mit sichtbarem Filter | 13.312 |



Technische Daten

Technische Daten	K 1050 P
Modell	tragbar
Art.-Nr.	49.501
EAN-Code	40 12314 12001 1
Arbeitsdruck	130 bar / 13 MPa
Zulässiger Überdruck (max.)	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V ~/50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	19 kg

*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt.

Mit komfortabler Schlauchaufnahme
DER K 1050 TS



TECHNISCHE VORTEILE

- 1. HOCHWERTIGER MESSING-PUMPENKOPF**
Mit Leckage-Rückführungssystem und Totalstop-System.
- 2. AUSGEREIFTES ORDNUNGSSYSTEM**
Platzsparendes Ordnungssystem zum Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen.
- 3. KOMFORTABLE SCHLAUCHAUFNAHME**
Praktische Halterung zur Aufwicklung des Hochdruckschlauchs.

EINSATZBEREICH

Der K 1050 TS ist speziell für den privaten Gebrauch rund um Haus und Garten konzipiert.

LIEFERUMFANG

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| ■ Hochdruckschlauch NW 6, Länge 8 m | 41.054 1 |
| ■ Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellwechsel-Stecksystem | 12.475 |
| ■ Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem | 42.403-03 |
| ■ Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem | 12.900-03 |
| ■ Wassereingangssieb mit sichtbarem Filter | 13.312 |

Art.-Nr.



Technische Daten

K 1050 TS

Technische Daten	K 1050 TS
Modell	mit Schlauchaufnahme
Art.-Nr.	49.505 1
EAN-Code	40 12314 12010 3
Arbeitsdruck	130 bar / 13 MPa
Zulässiger Überdruck (max.)	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V ~/50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	21 kg

*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt.

Mit integrierter Schlauchtrommel
DER K 1050 TST



TECHNISCHE VORTEILE

- 1. HOCHWERTIGER MESSING-PUMPENKOPF**
Mit Leckage-Rückführungssystem und Totalstop-System.
- 2. AUSGEREIFTES ORDNUNGSSYSTEM**
Platzsparendes Ordnungssystem zum Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen.
- 3. INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL**
Praktische Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und Stahlgewebe-Hochdruckschlauch.

EINSATZBEREICH

Der K 1050 TST ist speziell für den privaten Gebrauch rund um Haus und Garten konzipiert.

LIEFERUMFANG

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| ■ Hochdruckschlauch NW 6, Länge 12 m | 49.116 |
| ■ Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellwechsel-Stecksystem | 12.475 |
| ■ Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem | 42.403-03 |
| ■ Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem | 12.900-03 |
| ■ Wassereingangssieb mit sichtbarem Filter | 13.312 |

Art.-Nr.



Technische Daten

K 1050 TST

Modell	mit Schlauchtrommel
Art.-Nr.	49.510 1
EAN-Code	40 12314 12020 2
Arbeitsdruck	130 bar / 13 MPa
Zulässiger Überdruck (max.)	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V ~/50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	24 kg

*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt.

Vielseitig kombinierbar DAS **LIGHT LINE** ZUBEHÖR

Stellen Sie sich jeder noch so großen Reinigungsaufgabe. Egal ob belaubte Dachrinnen, vermooste Einfahrten oder verdreckte Autoreifen, wir bieten Ihnen für jede Anforderung die passende Lösung.

Mit dem Kränzle Light-Line-Zubehörprogramm sind Sie für alle Anforderungen bestens gerüstet und erweitern damit den Einsatzbereich Ihres Hochdruckreinigers.

Das Light-Line-Zubehörprogramm ist speziell für den privaten Gebrauch konzipiert und vereinfacht Ihnen Ihre anfallenden Reinigungsaufgaben. Dadurch wird die K 1050-Serie zu einem wahren Multifunktionsstalent.



SCHMUTZKILLERLANZE LIGHT

- Düsensystem 03
 - Länge 400 mm
- Bei hartnäckigem Schmutz für verschiedene Oberflächen geeignet.



Art.-Nr.	EAN-Code
42.403-03	40 12314 03180 5

LANZENVERLÄNGERUNG LIGHT

- Länge 400 mm
- Ideal für schwer erreichbare Stellen an hohen Fassaden.



Art.-Nr.	EAN-Code
12.870	40 12314 01165 4

ROUND CLEANER UFO LIGHT

- ∅ 260 mm
- Edelstahlverlängerung

Zur effizienten Reinigung von größeren Flächen wie Einfahrten und Terrassen.



Düsensystem	l/min	bar/ MPa	max. °C
03	10 l/min	160 bar / 16 MPa	40 °C

Art.-Nr.	EAN-Code
41.870	40 12314 01267 5

WASCHBÜRSTE BRUSH LIGHT

- Rotierender Bürstenkopf, ∅ 180 mm
- Edelstahlverlängerung, 210 mm

Für die schonende Reinigung von Glas, Holz, Kunststoff und Lack geeignet.



l/min	bar/ MPa	max. °C
15 l/min	20 bar / 2.0 MPa	35 °C

Art.-Nr.	EAN-Code
12.800	40 12314 01215 6



SCHAUMINJEKTOR LIGHT

- 1 Liter Behälter

Erzeugung und Ausbringung von wirksamem Schaum.



Düsensystem	bar/ MPa	max. °C
03	250 bar / 25 MPa	60 °C

Art.-Nr.	EAN-Code
13.530 1	40 12314 01791 5

ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH LIGHT

- Länge 10 m

Für schwer zugängliche Stellen wie Abflüsse und Dachrinnen.



Düsensystem	l/min	bar/ MPa	max. °C
03	10 l/min	160 bar / 16 MPa	40 °C

Art.-Nr.	EAN-Code
12.850	40 12314 01448 8

*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt.



© Kränzle 2017, Art.-Nr. 30.450 4-DE
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Überreicht durch Ihren autorisierten Kränzle-Partner:

Josef Kränzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 20
D-89257 Illertissen