

**Artikelnummer:** 129856

**Kurzbeschreibung:** Tischwagen, 2  
Ladeflächen/Blechwannen, 995 x 695 mm,  
Tragkraft 400 kg

**Langbeschreibung:** Tischwagen, 2  
Ladeflächen/Blechwannen, 995 x 695 mm,  
Tragkraft 400 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm).  
Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager,  
Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen  
gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen  
(nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und  
Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden als  
Blechwanne ausgeführt, öldicht verschweißt,  
Aufkantung 30 mm. Rahmen aus Stahlrohr (a'Ëœ  
26,9 x 1,75 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau  
(RAL5010). Ladefläche: 995 x 695 mm

700 mm

Schiebegriffhöhe: 840 mm

44 kg

Etagenhöhe: 250/840 mm

Rad a'Ëœ: 200 mm



Au ssenma ss: 1200 x

Tragkraft: 400 kg

Eigengewicht:

**EAN/GTIN:** 4250448501812