



Veiligheidsslinger met dubbele pal. Bij rechtsom draaien wordt de last opgetild, bij linksom draaien neergelaten. Zelfremmend, de last wordt in elke positie vastgehouden.

Veiligheidsratelslinger voor werkzaamheden in beperkte ruimtes. Ook door het omhoog en omlaag bewegen van de ratelslinger kan de last opgetild en neergelaten worden, zonder een volledige omwenteling uit te voeren.

CE Dommekrachten

Met heffende behuizing en naar keuze vaste of verstelbare klauw voor het heffen van alle soorten lasten. Makkelijke, veilige bediening, lange levensduur. Bewezen veiligheidssysteem volgens de Duitse BGV D8 voorschriften ter voorkoming van ongevallen.

- rechte tandwielen van gehard of warmtebehandeld staal
- belasting op kop of klauw, klauw in 9 posities verstelbaar
- grote, stabiele bodemplaat voor veilige stand
- met poedercoating in gertiaanblauw RAL 5010



NIEUW: Met versterkte hefklauw en stabielere voet

Heflast kg	1500	3000	5000	10000
Heffing per slingerdraai mm	14	8	4	4
Slingerkracht daN	19	25	27	36
Normale heffing mm	360	375	350	300
Bouwhgte en klauw vast/instelbaar	725	725 / 720	725 / 720	800 / 792
Veiligheids-slinger	Klauw vast	530710	530711	530712
	Klauw instelbaar	---	530714	530715
Veiligheids-ratel-slinger	Klauw vast	530717	530719	530720
	Klauw instelbaar	---	530722	530723

CE Dommekrachten

In twee uitvoeringen telkens met vaste of afneembare slinger.

Uitvoering [1]

- met zelfremmende trapeziumslinger
- onderhoudsvrij kegelwieldrijfwerk
- constructie van vierkante buis, zuiver oranje RAL 2004

Uitvoering [2]

- lasten worden opgetild vanaf 16 mm bodemvrijheid
- belasting op slingerhoofd of op verstelbare hefklauw: 500 kg dynamisch, 800 kg statisch
- constructie van vierkante buis, verzinkt
- extra uitrusting: Verlengingsset als montagehulp voor plafondwerk. Bereikbare hoogte min. 2000 mm max. 3200 mm, raster per 250 mm in te stellen.

Uitvoering	[1]	1000	3000	[2]
Heflast kg	500	1000	3000	500
Heffing per slingerdraai mm	3	1,9	2,2	3
Slingerkracht daN	14	14	26	14
Bouwhoogte mm	500	525	670	650
Hefbew. mm	300	300	350	250
met vaste slinger	949463	949474	-	949532
met afneembare slinger	949485	949496	949521	Verlengingsset 949543

CE Wandkabellieren

Met rechte tandwielen

Voor eenvoudige plaatsbesparende wandmontage, overeenkomstig de Duitse BGV D8 ter voorkoming van ongevallen. Naar keus met poedercoating in zuiver oranje RAL 2004 of verzinkt.

- rechte tandwielen, zelfremmende veiligheidsslinger zonder terugslag met klappbare greep
- lastdrukrem tegen ongewenste terugloop van de last
- onderhoudsvrije, corrosiebestendige glijlagers
- opgegeven trekkrachten gelden voor de eerste kabelpositie

Trekbelasting kg	300	500	750	1000
Kabelhouder m / Ø mm	11 / 6	10 / 6,5	12 / 8	10 / 9
Heffing per slingerdraai	74	30	28	19
Slingerkracht daN	19	21	20	18
Plaatafmeting L x B mm	200 x 300	200 x 300	290 x 290	290 x 290
Gatafstand L x B mm / Ø mm	170 x 270 / 13	170 x 270 / 13	250 x 250 / 15	250 x 250 / 15
[1] Lier gelakt	949306	949317	949328	949339
[2] Lier verzinkt	949248	949259	949281	949292
Direct meebestellen				
Kabel Lengte m / Ø mm	15 / 5	15 / 5	12 / 8	12 / 8
incl. lasthaak	949361	949372	949383	949394

