

NV-Halogenlampe MR8 25x25 mm, GZ4 12V 35W 13°

Artikel-Nr. 42096

Lampenleistung: 35 W
Lampenspannung: 12 - 12 V
Sockel: GZ4
Ausstrahlungswinkel: 13 °
Infrarottechnik: Nein
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 25 mm
Gesamtlänge: 25 mm
Axiale Wendel: Nein
Reflektorart: Aluminium
Niederdrucktechnik: Nein
UV-Schutz: Nein
Farbe: ohne
Cool Beam: Ja
Xenon: Nein
Neodym-Lampe: Nein



NV-Halogenlampe MR8 25x25 mm Niedervolt Halogenglühlampe MR8, GZ4, Abstrahlwinkel 13°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:03

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.