

Halogenlampe JTT 42x220mm, E40 220-240V 300W mit Hüllkolben

Artikel-Nr. 12984

Lampenleistung: 300 W
Lampenspannung: 220 - 240 V
Sockel: E40
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas: Nein
Durchmesser: 42 mm
Gesamtlänge: 220 mm
UV-Schutz: Ja
Brennstellung: beliebig
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: klar



Halogenlampe JTT 42x220mm Halogenlampe JTT mit Hüllkolben, E40, klar - !
Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich !,
Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:27:53



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.