

LED Hallenstrahler 150Multichip Ø505x450mm, 100-240V 150W 15000Lm 6000K 120°

Artikel-Nr. 39158



www.sh-licht.de

| | |
|---|--------------------|
| Ausführung: | sonstige |
| Montageart: | Anbau |
| Mit Montagebügel: | Nein |
| Leuchtmittel: | LED |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Lampenleistung: | 150 W |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Betriebsgerät enthalten: | Nein |
| Dimmbar: | Nein |
| Nennspannung: | 100 - 240 V |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung: | Nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Ausführung der Oberfläche: | matt |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör: | Nein |
| Werkstoff der Abdeckung: | sonstige |
| Farbe der Abdeckung: | ohne |
| Reflektor: | matt |
| Reflektor gelocht: | Nein |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | breitstrahlend |
| Länge: | 505 mm |
| Breite: | 505 mm |
| Höhe/Tiefe: | 450 mm |
| Außendurchmesser: | 505 mm |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Möbeleinbau, Brandschutz "M": | Nein |
| Möbeleinbau, Brandschutz "MM": | Nein |
| Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": | Nein |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED Hallenstrahler 150Multichip Ø505x450mm Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Industrie- und Gewerbehallen - LED Hallenstrahler mit einer Leistung von 150W. Er liefert im Arbeitsbereich eine sehr gute Ausleuchtung. Sofort nach dem Einschalten erreicht er seine volle Lichtleistung. Der breite Abstrahlwinkel von 120° erzeugt eine flächige Lichtverteilung. Besonders geeignet ist dieser Hallenstrahler für Höhen zwischen 6-12m. Ersetzt eine 450W HQL-Lampe.

Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 150
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 25000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 75
 Lichtstromerhalt: 0.7
 Power-Faktor: >0,9
 Lebensdauer (h): 50000
 SDCM: <7

Letzte Aktualisierung am: 11.12.2014 16:03:02

