


SPEZIAL – für Säuren, Laugen, Lösungsmittel und unbekannte Chemikalien



- saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
- die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
- das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
- ideal für den Einsatz im Labor, zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Arbeitstischen
- hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
- fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit

Rollen Spezial ECONOMY TRIPLE



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	45
Breite Außen [mm]	380	760	380	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	60	120	85	170
Bestellnummer	256-710-J0	256-711-J0	256-712-J0	256-713-J0

Matten Spezial ECONOMY TRIPLE

- strapazierfähige Matten für die zuverlässige Aufnahme auslaufender Chemikalien, z.B. in Laboren



Matten (400 x 500 mm) sind mittig perforiert, um bei kleinen Leckagen leicht die benötigte Menge abreißen zu können.

Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy Extra Large

siehe Seite
475



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	70	100
Bestellnummer	256-714-J0	256-715-J0

Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen