

## chariots pour l'alimentaire

force 150 kg, plateau longueur x largeur 650 x 430 mm, châssis en argent/bleu, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 230239



## Servante

### robustes et pratique

chariots pour l'alimentaire


- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 650 x 430 mm
- hauteur x longueur x largeur 950 x 710 x 455 mm
- châssis en argent/bleu
- structure en acier/plastique
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à billes

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	455 mm
type de chariot	chariots pour l'alimentaire	alignement de niveaux	droit

longueur de plateau	650 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	430 mm	pneumatique	caoutchouc plein
hauteur	950 mm	Ø de roue	100 mm
Hauteurs de plateau mm	165/455/745	roulement	roulement à billes
nombre de plateaux	3 pièce	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
charge	150 kg	poignée	2 pièce
matériau de plateforme	polypropylène	rabattable	non
matériau	acier/plastique	couleur	argent/bleu
longueur	710 mm	Poids	21,3 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149733		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose