

## fetra diable de manutention

force 250 kg, roues avec bandage polyuréthane, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 242960



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

diable de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1150 x 590 x 506 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en tube d'acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec poignée de sécurité
- roues avec bandage polyuréthane sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention    diable de manutention

pneumatique    polyuréthane

type de diable de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à rouleaux
charge	250 kg	Ø de roue	260 mm
largeur de pelle	400 mm	matériau de jante	plastique
profondeur de pelle	150 mm	poignée de sécurité	oui
fonction pelle	vissable/remplaçable	hauteur	1150 mm
matériau	tube d'acier	largeur	590 mm
matériau de finition	soudé	profondeur	506 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	livraison	démonté
rabattable	non	Poids	12,7 kg

## Cela s'adapte aussi ...

204036



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm, capacité 15 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein

863721



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 20 l, en polypropylène en rouge, Parois plein, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties