

Kappes bac à bec

RasterPlan® Favorit

hauteur x largeur x profondeur 200 x
300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène
en rouge

Numéro d'article: 324669

Kappes Bac à bec RasterPlan® Favorit

bac à bec




- hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm
- en polyéthylène en rouge
- transport facile grâce à poignée encastrée renforcée
- tablettes pleines avec renfort grâce à rainures de renfort
- avec porte-étiquettes pour l'inscription
- résistant à la température de -40 à +80 °C
- avec rebord de gerbage gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie

Détails techniques






type de récipient	bac à bec	gerbable avec rebord gerbage
norme européenne	non	soubassement plein
hauteur	200 mm	fond renforcé par rainures de renfort
largeur	300 mm	poignée poignée encastrée renforcée
profondeur	500 mm	champ d'inscription porte-étiquettes
Profondeur de la tablette	450 mm	convient pour aliments oui
matériau	polyéthylène	résistance à la température -40 à +80 °C
recyclable	oui	couleur rouge

considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	garantie	5 années
convient pour les convoyeurs à r	oui	taille	2 - HxlxP 200x300x500/450 mm
gerbable	oui	Poids	1,27 kg

Accessoires

101490		couverture indépendant, en polyéthylène, pour bac à bec, largeur x profondeur 300 x 450 mm, en transparent
101495		Séparateur longitudinal, pour bac à bec, hauteur x profondeur 200 x 500 mm, pour taille de bac 2, en acier
209216		Étiquette pour bac à bec, pour taille 1+2, en transparent
978359		Barre de transport, pour bac à bec hauteur x largeur 200 x 300 mm
978472		Étiquette pour bac à bec, pour taille 1+2, en blanc

Cela s'adapte aussi ...

215704		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
298285		chariot d'entrepôt, force 200 kg, avec 4 plateau(x), plateforme en acier avec rebord antichute, 2 tablettes inclinées, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc plein
407892		armoires universelles, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair