


Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1205 x 695 mm, 10 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 500712



THURMETALL



Thurmetall Armoire à tiroirs

avec force par tiroir 200 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1205 x 695 mm
- 10 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 200 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures





- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	armoire	grille de compartimentage transv	30 mm
type d'armoire	armoire à tiroirs	glissière tiroir	rail télescopique
matériau	acier	extension tiroir	100 %
hauteur	1200 mm	tiroir réglable en hauteur	25 mm
largeur	1205 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement armoire	tiroirs	blocage d'extension	blocage d'extension
nombre de tiroirs	10 pièce	verrouillable	oui
nombre x hauteur tiroirs	1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur frontale 50 mm	1 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 100 mm	6 pièce	roulant	non
hauteur frontale 300 mm	1 pièce	garantie	5 années
capacité de charge de tiroir	200 kg	certification	GS // TÜV
grille de compartimentage longit	50 mm	Poids	227 kg

Accessoires

501099		cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 300 / 400 mm, largeur 1100 mm
501113		cloison de séparation, 8 séparateurs longitudinaux + 22 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 1100 mm
501114		cloison de séparation, 8 séparateurs longitudinaux + 22 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 1100 mm
501150		kit de bacs de rangement, composé de 54 bacs, 42 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 1100 mm
501151		kit de bacs de rangement, composé de 54 bacs, 42 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 1100 mm
501164		kit de bacs de rangement, composé de 33 bacs, 33 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 1100 mm
501165		kit de bacs de rangement, composé de 33 bacs, 33 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 1100 mm
501169		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, largeur 1100 mm, en noir
501173		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, largeur x profondeur 1100 x 600 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite

532138		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm
532139		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge