

## Lakape bac à bec Eco

hauteur x largeur x profondeur 200 x  
213 x 330 / 297 mm, en  
polypropylène en gris

lot 10 pièce

Numéro d'article: 531046



## Lakape Bac à bec Eco

Convient particulièrement pour les convoyeurs à rouleaux

bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 200 x 213 x 330 / 297 mm
- en polypropylène en gris
- mêmes tailles empilables
- Convient pour convoyeur à rouleaux

## Détails techniques


type de récipient	bac à bec	gerbable	oui
norme européenne	non	convient pour les convoyeurs à r	oui
conducteur d'électricité	non	convient pour aliments	non
hauteur	200 mm	considération comme matière dang	non
largeur	213 mm	couleur	gris
profondeur	330 mm	taille	6 - HxIxP 200x213x330/297 mm
Profondeur de la tablette	297 mm	Poids	7,18 kg
matériau	polypropylène		

## Accessoires





531061



Visière, pour bac à bec hauteur x largeur 200 x 213 mm, en polypropylène

531070		Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 200 x 213 mm, en blanc
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte