

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 6090A Benne auto-basculante avec robinet de vidange



Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Livrée avec câble. Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A. Roues en option.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	2000
Contenu (litres)	900
Dim. Benne (mm)	1237 x 1596 x 703
Hauteur au bec verseur sans roues (mm)	744
Hauteur au bec verseur avec roues (mm)	989
Longueur totale (mm)	1294
Largeur totale (mm)	1660
Hauteur totale (mm)	833
Configuration	mit Ablasshahn
Poids (kg)	185
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73090090
GTIN	4017976160900