

Feuille de données du produit



Article N°: 6250A Benne basculante avec robinet de vidange

Equipements de manutention



Construction robuste en tôle d'acier de 2 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Versement automatique, même en cas de chargement partiel, la benne est automatiquement vidée. Les bennes doivent être vidées par un chariot élévateur. En descendant la benne vers le sol celle-ci se remet en place et peut à nouveau être chargée. Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A. Livrée avec câble. Roues en option.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1000
Contenu (litres)	500
Dim. Benne (mm)	1164 x 831 x 598
Hauteur au bec verseur sans roues (mm)	519
Hauteur au bec verseur avec roues (mm)	756
Longueur totale (mm)	1389
Largeur totale (mm)	890
Hauteur totale (mm)	676
Configuration	mit Ablasshahn
Poids (kg)	87
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73090090
GTIN	4017976662503