

Feuille de données du produit



Article N°: 6957 Rouleur pour charges lourdes dirigeable

Equipements de manutention



Rouleur pour le transport aisé et sûr de machines et autres objets lourds. Construction solide en acier avec poignée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Avec platine de support rotative et timon de traction. Grandes galets en nylon, roulement à billes. Livraison: 1 rouleurs avec platine rotative et timon de traction. Garantie: 2 ans.

Détails techniques:

Charge totale (kg)	6000
Longueur totale (mm)	640
Largeur totale (mm)	534
Hauteur totale (mm)	115
Longueur de surface utile (mm)	400
Largeur de surface utile (mm)	220
Nombre de axe	2
Nombre de roues	8
Roues (mm)	85 x 90
Type de pneu	Nylon
Remarques	longueur du timon : 1090 mm
Poids (kg)	50
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	2
Code douanier	87163950
GTIN	4017976069579