

Feuille de données du produit



Article N°: 8220 Chariot haut à caissettes

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 caissette fixe et 3 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Caissettes amovibles réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par caissette : 120 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Charge par plateau (kg)	120
Longueur de surface utile (mm)	815
Largeur de surface utile (mm)	455
Longueur totale (mm)	1019
Largeur totale (mm)	509
Hauteur totale (mm)	1511
Hauteur plateaux (mm)	228, 628, 1028, 1428
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	58
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976082202