


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6090A Kantelbak met aftapkraan



Kantelbakken kunnen gelegegd worden op iedere hoogte. De lege bak kantelt zelfstandig terug. Robuust gelaste constructie van 3-mm-staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007. Standaard met insteekokers, afglijdbeveiliging en kiepmechanisme, ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck. Toebehoren "A": met aftapkraan met zeef voor het scheiden van vaste en vloeibare stoffen.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	2000
Inhoud (liter)	900
Bakmaat (mm)	1237 x 1596 x 703
Stortzijde hoogte zonder wielen (mm)	744
Stortzijde hoogte met wielen (mm)	989
Totale lengte (mm)	1294
Totale breedte (mm)	1660
Totale hoogte (mm)	833
Uitvoering	mit Ablasshahn
Gewicht (kg)	185
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73090090
GTIN	4017976160900