



Product data sheet

Art nr.: 6957 Onderzetroller zwenkbaar

Transportmiddelen



Onderzetroller voor het eenvoudig en veilig transporteren van machines en andere zware voorwerpen. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Met draaibaar draagvlak en dissel. Draagvlak voorzien van antislip rubber. Grote nylon wielen gekogellagerd. Leveringomvang: 1 onderzetrollers met draaibaar draagvlak en dissel. Garantie: 2 jaar.

Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	6000
Totale lengte (mm)	640
Totale breedte (mm)	534
Totale hoogte (mm)	115
laadvlak lengte (mm)	400
laadvlak breedte (mm)	220
Antaal assen	2
Antaal rollen	8
Wielmaat (mm)	85 x 90
Wielen	Nylon
Wenk	lengte dissel: 1090 mm
Gewicht (kg)	50
Land van herkomst	China
Garantie (jaren)	2
Douanenummer	87163950
GTIN	4017976069579