

Artikelnummer: 129386

Kurzbeschreibung: Rollbox, 2-seitig,
Kunststoffbodenplatte, 724 x 815 x 1850 mm, blau
(RAL 5012)

Langbeschreibung: Rollbox, 2-seitig,
Kunststoffbodenplatte: Die Rollboxen im modularen
Baukastensystem mit innovativer Klemmtechnik
haben eine besonders glatte Oberfläche mit einer
hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt
durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche.
Einsetzbar im Temperaturbereich von +60-Grad
bis -10-Grad C. Ausgestattet mit
Kunststoffbodenplatten (Material: HDFE), mit 2
Metallschienen als Rahmenversteifung sowie 2
Lenk- und 2 Bockrollen (Polypropylen-Räder, ø
108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse. Lenkrollen mit Radfeststeller. Mit
2 einsteckbaren Seitengittern aus Rohr (22 mm) Nutzhöhe: 1450 mm, Ausfachung mit 4
senkrechten und 4 waagerechten Flacheisen (12 x 3 mm) Nutzhöhe: 1640 mm,
Ausfachung mit 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen (12 x 3 mm) Traglast: 500
kg



EAN/GTIN: 4260474940325