

Productinformatie

13 66 180 T

KNIPEX StriX®

Striptangen met kabelschaar

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V



- Afstriptang met kabelschaar – twee onontbeerlijke gereedschappen van de elektrische installatie in één tang
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Geïntegreerde kabelschaar om Cu- en Al-kabels zuiver en knelvrij te snijden
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 57 HRC
- Universele instelling van de messen door een wartelschroef
- Slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- Strippen van enkel-, meervoudige en fijnaderige draden met kunststof of rubberen isolatie tot max. Ø 5 mm of 10 mm draaddoorsnede
- Optische oriëntatiehulp om gangbare lengten te strippen (11 mm en 16 mm) door graduatie in de bek
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	13 66 180 T
EAN	4003773081906
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	216 g
Afmetingen	180 x 53 x 27 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	10,0 mm ²
Afstripcapaciteiten (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

