


## Termékinformációk

# 97 49 10

- Alkalmazás: szigetetlen cső alakú kábelsaruk és krimpelhető csatlakozósaruk a DIN 46237 szerint, valamint szigetetlen aljzatok és krimpelhető csatlakozók a DIN 46341 szerint 0,75/1,5/2,5 mm<sup>2</sup>

### Krimpelő profil

Szigetetlen cső- és összenyomható kábelsarukhoz, valamint DIN 46341 szerinti szigetetlen homlokillesztőkhöz és összenyomható összekötőkhöz



#### Általános

Cikkszám	97 49 10
EAN	4003773076896
Súly	37 g
Méret	12 x 32 mm

#### Műszaki jellemzők

Alkalmazás	DIN 46237 szerinti szigetetlen cső- és összenyomható kábelsaruk, valamint DIN 46341 szerinti szigetetlen homlokillesztők és összenyomható összekötők
Kapacitás négyzetmilliméter	0,25 — 0,75 / 1 — 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Fészek száma	3
AWG	14 / 16 — 18 / 18 — 20

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk