

Rollcart etagewagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 500 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 139268



Rollcart Etagewagen

etagewagen

- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 500 mm
- hoogte x lengte x breedte 1070 x 1180 x 500 mm
- etage(s) van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met wiellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	etagewagen	banden	TPE
lengte laadvlak	1000 mm	wiel-ø	125 mm
breedte laadvlak	500 mm	wiellager	wiellager
hoogte	1070 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etages aantal	3 stuks	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	150 kg	elektrisch geleidend	nee
materiaal etage(s)	hout	schuifbeugel	1 stuks
constructies	geen	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	staal	wielstand	rechthoekig
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1180 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	500 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
etage-inrichting	recht	gewicht	35 kg