

BS-ROLLEN

roue

BS ROLLEN®

force 160 kg, diamètre x largeur 260 x 85 mm, longueur moyeu 75 mm, bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement à picots, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique



Numéro d'article: 139569

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roue

roue




- force 160 kg
- diamètre x largeur 260 x 85 mm
- longueur moyeu 75 mm
- bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement à picots
- av. bandage increvable
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	260 mm
modèle	roue	longueur de moyeu	75 mm
charge	160 kg	largeur de roue	85 mm
pneumatique	polyuréthane	surface de roulement	à picots
Ø de roue	260 mm	propriété surface de roulement	av. bandage increvable
matériau de jante	plastique	type de profilé	barrette profilée
roulement	roulement à rouleaux	Ø de trou d'axe	20 mm

conducteur d'électricité	non	couleur des pneumatiques	bleu
frein	sans	Poids	1,55 kg

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés