

Helge Nyberg

Chariot à escabeau

Serie 100

force 200 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
425 mm, plateau(x) en bois, avec
échelle extensible sur la face avant,
châssis avec revêtement en zinc
anti-corrosion, avec bandage
caoutchouc

Numéro d'article: 146182



HelgeNyberg AB

Helge Nyberg Chariot à escabeau Serie 100

Force 200 kg

Chariot à escabeau

- force 200 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 425 mm
- plateau(x) en bois
- avec échelle extensible sur la face avant
- rehausse 3 marches
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- hauteur x longueur x largeur 1585 x 1270 x 460 mm
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	caoutchouc
type de chariot	Chariot à escabeau	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	200 kg	matériau	tube d'acier

longueur de plateau	1000 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	425 mm	alignement de niveaux	droit
hauteur	1585 mm	rehausses	3 marches
nombre de plateaux	4 pièce	équipement chariot	échelle sur la face avant, extensible
type de niveau	panneau de bois	disposition des roues	rectangulaire
matériau plateau(x)	bois	Diamètre de roue	125 mm
force plateau	100 kg	roulement	roulement à billes
longueur	1270 mm	surface	galvanisé
largeur	460 mm	Poids	50 kg