

loopkat

trekbelasting 5000 kg, flensbreedte
141 - 212 mm

Artikelnummer: 149174



Duwloopkat

Draagvermogen 5000 kg

loopkat

- trekbelasting 5000 kg
- flensbreedte 141 - 212 mm
- bouwhoogte 293 mm
- diepte 377 mm
- min. 1,4 m draaicirkel
- van staal in rood
- loopwielen in zwart
- optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
- afstand tussen inhangning en drager 96,5 mm, breedte van de haakophanging 56 mm
- gewicht 44 kg

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	breedte haakophanging	56 mm
hijswerktuigtype	loopkat	afstand inhangning/drager	96,5 mm
trekbelasting	5000 kg	min. draaicirkel	1,4 m
flensbreedte	141-212 mm	kleur	rood
materiaal	staal	kleur loopwiel	zwart
bouwhoogte	293 mm	loopwielen loopeigenschap	optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
diepte	377 mm	gewicht	44 kg

Dit past ook bij ...

149457



persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging