

fetra

chariot avec barre de poussée MULTIVARIO

force 500 kg, plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse poignée, châssis en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 158806

fetra Chariot avec barre de poussée MULTIVARIO

force 500 kg






chariot avec barre de poussée

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- hauteur de charge 228 mm
- hauteur x longueur x largeur 958 x 970 x 509 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- plateforme imperméable
- rehausse poignée
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	bordure de sécurité	non
type de chariot	chariots à dossier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	pneumatique	TPE
charge	500 kg	roulement	roulement à rouleaux
hauteur de charge	228 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	850 mm	Ø de roue	160 mm
largeur de plateau	500 mm	hauteur	958 mm
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	longueur	970 mm
surface de plateforme	antidérapant	largeur	509 mm
exécution de plateforme	imperméable	couleur	bleu brillant // RAL5007
rehausses	poignée	norme	EN 1757-3 (frein)
emboîtable	non	garantie	10 années
matériau	acier	Poids	189 kg
poignée	1 pièce		

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant