

bac de rétention PE

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 220 l, hauteur x largeur x profondeur 360 x 1220 x 820 mm, 9 pieds, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur



Numéro d'article: 201630

Bac de rétention

aux dimensions de palette européenne

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 220 l
- hauteur x largeur x profondeur 360 x 1220 x 820 mm
- en polyéthylène
- bac s. caillebotis
- 9 pieds, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur







Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	profondeur	820 mm
type de bac de rétention	bac de rétention PE	matériau	polyéthylène
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	aucun
volume de rétention	220 l	soubassement	9 pieds
capacité	fût 2 x 200 litres	possibilité de passage au-	oui

		dessou
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	garde au sol 100 mm
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable non
hauteur	360 mm	roulant non
largeur	1220 mm	Poids 10 kg

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm