


opzetelement voor openslaande deur voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 750 x 1180 mm,
van staal met slag- en krasvaste
poedercoating

Artikelnummer: 205943



Opzetelement voor scheidingswandsysteem

opzetelement voor openslaande deur voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 750 x 1180 mm
- systeemmaat 1200 mm
- draadgaas 40 x 40 x 3,8
- voor verhoging tot 2950 mm
- frame van C-profiel
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating






Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	breedte maas	40 mm
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	draaddikte	3,8 mm
roosterelement	opzetelement voor openslaande deur	scheidingswand functie	voor verhoging tot 2950 mm
hoogte	750 mm	profiel	C-profiel

breedte	1180 mm	materiaal	staal
systeemmaat	1200 mm	oppervlak	m. poedercoating
hoogte maas	40 mm	gewicht	9 kg

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag