

Bauer lasthaak LH-I

draagvermogen 3000 kg, hoogte x breedte x diepte 465 x 300 x 180 mm, voor 1 vork, voor opname met kraan, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 222518



Bauer Lasthaak LH-I

lasthaak




- draagvermogen 3000 kg
- hoogte x breedte x diepte 465 x 300 x 180 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 68 x 168 mm
- Met afglijdbeveiliging
- met 1 haak en 1 oog
- voor 1 vork
- voor opname met kraan
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	kraanbaar	voor opname met kraan
hijswerktuigtype	lastopname	vouwbaar	nee
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	hoogte vorksloffen	68 mm
stapelaar- aanbouwapparaat	lasthaak	breedte vorksloffen	168 mm

draagvermogen (max.)	3000 kg	materiaal	staal
hoogte	465 mm	oppervlak	gelakt
breedte	300 mm	kleur	geeloranje // RAL2000
diepte	180 mm	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
last-handling uitrusting	1 haak en 1 oog	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
uitvoering	voor 1 vork	gewicht	11 kg

Dit past ook bij ...

210867		hydraulische heftruck, draagvermogen 1000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm , hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 90 mm, enkelvoudige mast
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
908193		takel, trekbelasting 1500 kg, hefhoogte 1,5 m, aantal kettingbundels 1