

## roule-bacs

force 250 kg, plateau longueur x largeur 607 x 407 mm, hauteur de charge 146 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en bleu, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc

jeu 2 pièce

Numéro d'article: 224808



## Chariot à bac

### pour bacs norme Europe

roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 607 x 407 mm
- hauteur de charge 146 mm
- hauteur x longueur x largeur 147 x 615 x 415 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme plateau ajouré
- Avec bord
- châssis en bleu
- structure en ABS
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	non
type de rouleur	roule-bacs	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc
norme européenne	oui	matériau de boîtier	acier
hauteur de charge	146 mm	Ø de roue	100 mm

longueur de plateau	607 mm	hauteur	147 mm
largeur de plateau	407 mm	longueur	615 mm
plateforme	Tablette grillagée	largeur	415 mm
Cadre	Avec bord	couleur	bleu
matériau	ABS	Poids	7,8 kg