

chariots pour l'alimentaire

force 150 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 650 x 430
mm, plateau(x) en polypropylène,
structure en acier/plastique, roues
avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 230239



Servante

robustes et pratique

chariots pour l'alimentaire

- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 650 x 430 mm
- hauteur x longueur x largeur 950 x 710 x 455 mm
- plateau(x) en polypropylène
- structure en acier/plastique
- structure en acier/plastique
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à billes

appareil de manutention	chariot de manutention	Ø de roue	100 mm
type de chariot	chariots pour l'alimentaire	roulement	roulement à billes
charge	150 kg	matériau	acier/plastique
longueur de plateau	650 mm	couleur	argent/bleu
largeur de plateau	430 mm	alignement de niveaux	droit
nombre de plateaux	3 pièce	hauteur	950 mm
Hauteurs de plateau mm	165/455/745	longueur	710 mm
matériau de plateforme	polypropylène	largeur	455 mm
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	poignée	2 pièce
équipement roue	roulettes pivotantes avec freins	rabattable	non
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	21,3 kg

Cela s'adapte aussi ...

149733		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
221133		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm