

Casoo Roue encastrable



force 300 kg, diamètre 200 mm,
longueur moyeu 59 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec palier lisse, jante en polyamide

Numéro d'article: 243530



Roue encastrable

- force 300 kg
- diamètre 200 mm
- longueur moyeu 59 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec palier lisse
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	palier lisse
modèle	Roue	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	59 mm
Diamètre de roue	200 mm	Poids	0,74 kg

