

**C+P**

## armoire vestiaire Z

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 900 x 500 mm, largeur compartiment 150 / 300 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement pieds en plastique, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL3003 rouge rubis

Numéro d'article: 259522

Clanic+



armoire vestiaire Z





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 900 x 500 mm
- largeur compartiment 150 / 300 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 1 tringle avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces







- Verrouillable avec serrure à cylindre
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement pieds en plastique
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL3003 rouge rubis
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                             |                           |                                  |  |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| convient pour (application) | Solution de gain de place | surface de face avant            | thermolaqué  |
| type de meuble              | armoire                   | équipement armoire               | Tringle, crochet   |
| type d'armoire              | armoire vestiaire         | tringle à vêtements              | oui  |
| compartiments               | 6 pièce                   | Nombre de patères                | 3 pièce  |
| hauteur                     | 1950 mm                   | type de porte                    | porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération     |
| largeur                     | 900 mm                    | Butée de porte                   | double face  |
| profondeur                  | 500 mm                    | exécution porte                  | à fleur, gonds intérieurs                                    |
| largeur de compartiment     | 150-300 mm                | angle d'ouverture de porte       | 110 °  |
| soubassement                | pieds                     | installation                     | paroi  |
| hauteur du châssis          | 100 mm                    | livraison                        | livré monté  |
| verrouillable               | oui                       | garantie                         | 10 années  |
| système de fermeture        | serrure à cylindre        | couleur de soubassement          | gris clair // RAL7035  |
| matériau                    | acier                     | aération                         | Corps et face avant  |
| matériau de finition        | soudé                     | stabilité / renfort / entretoise | Pliages, entretoises   |
| couleur du corps            | gris clair // RAL7035     | Amortissement de porte           | oui  |
| couleur de la face avant    | rouge rubis // RAL3003    | norme                            | Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction |
| surface de corps            | thermolaqué               | Poids                            | 50,9 kg  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 271464 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 900 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |
| 272048 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 900 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage                       |
| 272050 |  | limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier  |
| 272051 |  | Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre                                   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 272052 |  | cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir  |
| 272054 |  | Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasiers, face arrière autocollante, en plastique  |
| 272058 |  | pieds de nivellement pour Armoire vestiaire avec pieds ou socle   |
| 272063 |  | Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasiers, pour pièces d'1 ou 2 euros   |
| 272064 |  | protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique  |
| 272065 |  | Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasiers, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable |
| 272067 |  | Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique                        |