

## Kappes bac à bec

RasterPlan® Favorit

hauteur x largeur x profondeur 200 x  
200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène  
en gris

Numéro d'article: 324625

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS  
WARRANTY



## Kappes Bac à bec RasterPlan® Favorit

bac à bec



- hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm
- en polyéthylène en gris
- transport facile grâce à poignée encastrée renforcée
- tablettes pleines avec renfort grâce à rainures de renfort
- avec porte-étiquettes pour l'inscription
- résistant à la température de -40 à +80 °C
- avec rebord de gerbage gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie








## Détails techniques

type de récipient	bac à bec	gerbable avec rebord gerbage
norme européenne	non	soubassement plein
hauteur	200 mm	fond renforcé par rainures de renfort
largeur	200 mm	poignée poignée encastrée renforcée
profondeur	350 mm	champ d'inscription porte-étiquettes
Profondeur de la tablette	300 mm	convient pour aliments oui
matériau	polyéthylène	plage de température -40 à +80 °C
recyclable	oui	couleur gris
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	garantie 5 années
convient pour les convoyeurs à r	oui	taille 3 - HxIxP 200x200x350/300 mm
gerbable	oui	Poids 0,64 kg

## Accessoires

101488		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac à bec, largeur x profondeur 200 x 300 mm, en transparent
101494		Séparateur longitudinal, pour bac à bec, hauteur x profondeur 200 x 350 mm, pour taille de bac 3, en acier
209214		Étiquette pour bac à bec, pour taille 3+4, en transparent
978439		Étiquette pour bac à bec, pour taille 3+4, en blanc

## Cela s'adapte aussi ...

215704		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion