

C+P lockerkast Classic

hoogte x breedte x diepte 1950 x 460 x 480 mm, met 5 vakken, verdeling 1x5, vakbreedte 410 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 484086

CLASSIC



C+P Lockersysteem Classic

lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 460 x 480 mm
- met 5 vakken, verdeling 1x5
- vakbreedte 410 mm
- vak hoogte x breedte x diepte 345 x 410 x 460 mm
- deuropeningshoek 90 °
- vleugel deur
- dubbelwandige deuren met draaibouten aan de binnenkant
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- constructie van plaatstaal, gelast
- romp met moffellak
- front met moffellak
- met GS-vignet







- 5 jaar garantie




Technische details




meubeltype	kast	materiaal verwerking	gelast
type kast	lockerkast	oppervlak romp	gemoffeld
hoogte	1950 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte	460 mm	vakhoogte (li.)	345 mm
diepte	480 mm	vakbreedte (li.)	410 mm
kast uitrusting	vakken	vakdiepte (li.)	460 mm
vakken	5 stuks	type deur	vleugeldeur
verdeling vakken	1x5	deurconstructie	dubbelwandig
vakbreedte	410 mm	openingshoek deur	90 °
onderbouw	sokkel	certificering	GS
afsluitbaar	ja	garantie	5 jaar
sluitsysteem	cilinderslot	gewicht	38,17 kg
materiaal	plaatstaal		

Gerelateerde Producten

407098		cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, zonder veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407099		cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407103		deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering

Dit past ook bij ...

147345		zeep-/ontsmettingsmiddeldispenser, hoogte x breedte x diepte 370 x 140 x 100 mm, Voor zakgrootte 1 l, behuizing van kunststof in wit, voor wandmontage
204617		lockerkast, hoogte x breedte x diepte 1850 x 810 x 500 mm, met 6 vakken, verdeling 2x3, vakbreedte 400 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw voeten, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
222659		watertrekker, met dubbele, zwarte lip van polyethyleenschuim voor een werkbreedte van 750 mm, frame van metaal
222831		papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd

504272		kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik
523499		afvalbak, hoogte x breedte x diepte 629 x 389 x 289 mm, voor wandmontage, romp van polyethyleen in wit
700062		schoonloopmat, geschikt voor binnen, lengte x breedte 1200 x 900 mm, loopvlak van polypropyleen, gemêleerd in antraciet