

## container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 670 x 630 x 1030 mm, inhoud 276 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 4 voeten



Artikelnummer: 507035

## Maxi-container

container met grote capaciteit


- hoogte x lengte x breedte 670 x 630 x 1030 mm
- inhoud 276 l
- draagvermogen 300 kg
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 4 voeten
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

## Technische details




baktype	container met grote capaciteit	draagvermogen	300 kg
euronorm	ja	stapelbaar	ja
inhoud	276 l	vouwbaar	nee
hoogte	670 mm	onderrijdbaar	ja
lengte	630 mm	onderbouw	4 voeten
breedte	1030 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
materiaal	polyethyleen	geschikt voor levensmiddelen	ja
stabiliteit/versteviging/sch	verstevigingsribben	geschikt voor gevaarlijke	verschillende stoffen,

oren		stof	gelieve aan te vragen
recyclebaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
wandconstructie	gesloten	kleur	grijs
wand uitrusting	verstevigingsribben	minimumlengte	1
vloerconstructie	gesloten	gewicht	14 kg
bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar		

## Gerelateerde Producten

510594		stolpdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit met 276 l inhoud, breedte x diepte 1030 x 630 mm, in grijs
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium