

## Bauer benne roulante imperméable

hauteur x longueur x largeur 1220 x 1395 x 1070 mm, capacité 0,6 m<sup>3</sup>, force 300 kg, Structure robuste en tôle avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement roulettes et fourreaux de fourche

Numéro d'article: 518326



## Bauer Benne roulante Benne roulante imperméable avec fourreaux de fourche

benne roulante imperméable


- pour tous types de produits en vrac et liquides
- Pour vidage au niveau du sol et par chariot élévateur
- hauteur x longueur x largeur 1220 x 1395 x 1070 mm
- hauteur d'arête de renversement 830 mm
- capacité 0,6 m<sup>3</sup>
- force 300 kg
- poids 150 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 465 mm
- Ø de roue 250 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- encliquetage automatique de la sécurité de basculement à ressort
- étanche à l'huile et à l'eau
- Stabilité élevée grâce au renfort en fer plat
- Structure robuste en tôle avec revêtement en zinc anti-corrosion

- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes + poignée
- avec bandage caoutchouc plein
- 1 roulette pivotante à frein





## Détails techniques

|                                    |  |                                  |   |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| type de récipient                  | bennes basculantes                       | hauteur des fourreaux de fourche | 55 mm                                       |
| convient pour (produit/matériau)   | tous types de produits en vrac, liquides | largeur des fourreaux de fourche | 170 mm                                      |
| capacité                           | 0,6 m <sup>3</sup>                       | écartement fourreaux de fourche  | 465 mm                                      |
| hauteur                            | 1220 mm                                  | robinet de vidange               | non   |
| longueur                           | 1395 mm                                  | gerbable                         | non   |
| largeur                            | 1070 mm                                  | emboîtable                       | non   |
| charge                             | 300 kg                                   | poignée                          | poignée                                     |
| Hauteur de l'arête de renversement | 830 mm                                   | considération comme matière dang | non   |
| matériau                           | tôle                                     | surface                          | galvanisé                                   |
| matériau de finition               | soudé                                    | exécution couleur                | galvanisé                                   |
| propriété matériau                 | étanche à l'huile et à l'eau             | couvercle                        | en accessoires (non compris)                |
| stabilité / renfort / entretoise   | fer plat                                 | type de couvercle                | couvercle rabattable                        |
| fonction de basculement            | manuellement                             | nombre/type de roulettes         | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| sécurité antibasculement           | sécurité basculement à ressort           | pneumatique                      | caoutchouc plein                            |
| vidage au niveau du sol            | oui                                      | Diamètre de roue                 | 250 mm                                      |
| possibilité de passage au-dessous  | non                                      | équipement roue                  | 1 roulette pivotante à frein                |
| soubassement                       | roulettes et fourreaux de fourche        | Poids                            | 150 kg                                      |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 500415 |  | couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour bennes roulantes 0,6 m <sup>3</sup> , avec revêtement en zinc anti-corrosion |
|--------|---|---|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203428 |  | marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium   |
| 525920 |  | panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif  |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières  |
| 531837 |  | rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir |