

## BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 70 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 24 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526433



## BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

### Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 70 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 100 x 24 mm
- naaf lengte x Ø 30 x 8 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details




transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	apparatenwiel	zwenklager	kogellager
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	70 kg	totale hoogte	121 mm
banden	TPE	naaflengte	30 mm
wiel-Ø	100 mm	naafboorgat	8 mm

materiaal velg	kunststof	wielbreedte	24 mm
wiellager	glijlager	uitlading	39 mm
bevestigingselement	ruggat	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
ruggat	10,2 mm		

## Gerelateerde Producten

526435		wiel, draagvermogen 70 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 24 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken