

Format Tresorbau kluis

veiligheidsniveau: VdS 0/N, hoogte x
breedte x diepte 1200 x 600 x 500
mm, 2 niveaus, romp gelakt, front
gelakt

Artikelnummer: 529804



Format Tresorbau Kluisje

Veiligheidsniveau VdS 0/N

Format Tresorbau kluis

- veiligheidsniveau: VdS 0/N
- brandbeveiliging: niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1200 x 600 x 500 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1135 x 528 x 365 mm
- 2 niveaus
- voor 18 ordners
- vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling driezijdig
- slotbout Ø 25 mm
- deur 135 mm dik
- constructie van staal

- romp gelakt
- front gelakt
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €
- voorbereid voor vloerverankering
- gewicht 330 kg

Technische details

meubeltype	kast	binnenhoogte	1135 mm
type kast	safe	breedte binnen	528 mm
hoogte	1200 mm	binnendiepte	365 mm
breedte	600 mm	type deur	vleugeldeur
diepte	500 mm	openingshoek deur	180 °
volume	218 l	dikte deur	135 mm
veiligheidsniveau	VdS 0/N	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden	oppervlak romp	gelakt
legborden / schappen aantal	2 stuks	oppervlak front	gelakt
ordnercapaciteit	18 stuks	kleur bodem	In kleur van de romp
verankering	vloerverankering	oppervlak legbord	gelakt
vergrendeling	driezijdig	afsluitbaar	ja
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	sluitsysteem	dubbel baardslot
verzekerbaar	ja	diameter slotbout	25 mm
verzekeringsbescherming	beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €	gewicht	330 kg
inbraakbeveiliging	ja		

Gerelateerde Producten

528150



cijfercombinatieslot, diepte 42 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

139643



sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw

146303



mobile papievernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm

504279



stationsklok, kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik