

META magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 756 x 336 mm, vaklast 80 kg, 4 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 532416



Das Lagersystem



META Inhaakstelling

Aanbouwstelling met aanslagrand

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor geordend in werkplaats en archief
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 756 x 336 mm
- veldlast 550 kg
- vaklast 80 kg




- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 4 niveaus met legbord
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| meubeltype | stelling | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| stellingtype | magazijnstelling | legborden / niveaus uitrusting | aanslagrand // veiligheidsrand |
| stellingsysteem | kliksysteem | gebruik | eenzijdig |
| stellingveld | aanbouwveld | legbord-/niveautype | legbord |
| geschikt voor (branches) | werkplaats, archief | oppervlak legbord | verzinkt |
| materiaal | staal | oppervlak standaard | verzinkt |
| hoogte | 1850 mm | opstelhoek uitrichting | recht |
| breedte | 756 mm | stabiliteit/versteviging/schoren | diagonaalschoren |
| diepte | 336 mm | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| vaklast | 80 kg | kleur uitvoering | verzinkt |
| veldlast | 550 kg | levering | gedemonteerd |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakbreedte | 750 mm | garantie | 5 jaar |
| vakdiepte | 300 mm | gewicht | 13,7436 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 150072 | • | ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|--|
| 532419 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1006 x 336 mm, vaklast 80 kg, 4 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 593489 |  | legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, uitgerust met lengtekanal en veiligheidsrand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 609137 |  | muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder |
| 532431 |  | magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |