



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**FS-6525MFP**  
**FS-6530MFP**

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME  
FÜR FORMATE BIS DIN A3

# KOSTENBEWUSSTE ALLROUNDER FÜR FORMATE BIS A3.



Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielen der FS-6525MFP und der schnellere FS-6530MFP ihre Stärken aus. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.

- > Geringste Druckkosten ihrer Klasse
- > Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)\*\*
- > Druck-, Kopier-, Scan- und optionale Fax-Funktion
- > Integrierte Duplex-Funktionalität
- > 600 Blatt Papierkapazität, maximal 1600 Blatt
- > Optionaler Multi-Finisher
- > Geringer Stromverbrauch: 0,9W im Ruhemodus
- > HyPAS-Plattform für individuelle Java-Applikationen (mit CF-Karte)
- > Klimaneutraler KYOCERA Toner\*

\* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.  
\*\* Nur FS-6530MFP.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als

bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im System verbleiben und weiter genutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schont dadurch Portemonnaie und Umwelt.

## ALLGEMEIN

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, Laser

### Druck- und Kopiergeschwindigkeit:

FS-6525MFP: Bis zu 25/12 Seiten A4/A3 pro Minute

FS-6530MFP: Bis zu 30/15 Seiten A4/A3 pro Minute

**Druck- und Kopiervolumen:** Durchschnittlich 3 000 bis 12 000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 80 000 (FS-6525MFP) bzw. 100 000 (FS-6530MFP) Seiten A4 pro Monat.<sup>1</sup>

**Aufwärmzeit:** Ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

**CPU:** PowerPC 464/800 MHz

**Speicher:** 1 GB RAM, optional auf max. 2 GB erweiterbar

### Integriertes Kostenstellenmanagement:

Bis zu 100 Kostenstellen

**Abmessungen (H x B x T):** 654 mm x 590 mm x 590 mm

**Gewicht:** Ca. 52,2 kg (betriebsbereit)

**Netzspannung:** 220 V–240 V, 50/60 Hz

### Leistungsaufnahme:

FS-6525MFP: Betrieb 530 W, Bereit 114 W, Ruhemodus 0,9 W

FS-6530MFP: Betrieb 560 W, Bereit 114 W, Ruhemodus 0,9 W

### Geräuschemission<sup>2</sup> (nach ISO 7779/ISO 9296):

FS-6525MFP: Betrieb 466, Bereit 79, Ruhemodus 3 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>

FS-6530MFP: Betrieb 417, Bereit 79, Ruhemodus 17 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>

### Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE

Die Produktion der Systeme erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

## PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

### Automatischer Originaleinzug mit Wendung:

Max. 50 Blatt, 45–160 g/m<sup>2</sup> (im Duplex-Modus 50–120 g/m<sup>2</sup>),

Formate 140 mm x 182 mm–297 mm x 432 mm

### Papierzufuhr:

Papierkassette: Max. 500 Blatt; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5

Universalzufuhr: Max. 100 Blatt, 45–256 g/m<sup>2</sup> (für Formate

› A4: 25 Blatt, 52–163 g/m<sup>2</sup>) A3, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1600 Blatt A4

**Duplex-Einheit:** Beidseitiger Druck, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A5–A3

**Papierablage:** Hauptfach: Max. 250 Blatt, Job-Separator:

Max. 50 Blatt (jeweils bedruckte Seite nach unten)

## DRUCKFUNKTION

**Auflösung:** 600 x 600 dpi

**1. Seite nach:** Ca. 8 Sekunden

**Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X)), Steckplatz für optionalen internen Printserver und für optionale CompactFlash-Karte, USB-Host für USB-Flash-Speicher

**Druckersprache:** PRESCRIBE IIe

**Emulationen:** PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck

**Betriebssysteme:** Alle aktuellen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X-Version 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417

**Druckfunktionen:** E-Mail-Printing, Internet-Printing IPP 1.1, „Vertraulicher Druck“

## KOPIERFUNKTION

**Auflösung:** 600 x 600 dpi

**1. Kopie nach:** Ca. 7,8 Sekunden

**Kopierervorwahl:** 1–999 Kopien/Sätze

**Zoombereich:** 25–400% in 1%-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

## SCANFUNKTION

### Scangeschwindigkeit:

Max. 40 Seiten A4 pro Minute in SW (300 dpi)

Max. 20 Seiten A4 pro Minute in Farbe (300 dpi)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Max. Scanformat:** A3

**Funktionen:** Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA), über USB-Host: Scan-to-USB-Host

**Dateityp:** PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS

## FAXFUNKTION (optional)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Übertragungsgeschwindigkeit:** Max. 3 Sek. (mit JBIG)

**Auflösung:** Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

**Max. Faxformat:** A3

**Kompressionsmethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicherempfang:** 700 Blatt (Testchart KM ITU-T No. 1)

**Funktionalität:** Netzwerkfax, Duplex-Empfang/-Senden, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Faxabruf, Rundsenden

## VERBRAUCHSMATERIAL

**TK-475:** Toner schwarz für 15 000 Seiten<sup>3</sup> – Kapazität des mitgelieferten Toners: 3 500 Seiten<sup>3</sup>

## OPTIONEN

**Papierkassette PF-470:** max. 500 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5; integrierter Unterschrank

**Papierkassette PF-471:** max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5

**Unterschrank CB-470 / CB-472:** Holzschrank Holz / Metall

**Sockel CB-471 / CB-473:** Sockel Holz / Metall

**Dokumenten-Finisher DF-470:** 60–163 g/m<sup>2</sup>, Ablage, A5–A3, Heftkapazität 50 Blatt A4/25 Blatt A3 an 3 Positionen, Adapter-Kit AK-470 erforderlich

**Optionale Schnittstelle IB-50:**

Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)

**Speichererweiterung MDDR2-1024:** 1024 MB

**USB-Kartenleser:** Erweitert Authentifizierung am System

**ThinPrint-Kit UG-33:** Ermöglicht Drucken unter ThinPrint

## MODELLVARIANTEN

Beide Modelle sind auch im Paket mit Garantieverweigerung KYOlife 3 Jahre erhältlich.


## GARANTIE

2 Jahre Vor-Ort-Garantie auf die Multifunktionsysteme, 3 Jahre bis max. 300 000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten der Multifunktionsysteme, vorausgesetzt, die Systeme werden gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.<sup>1</sup>

KYOlife – die Garantieverweigerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionsystem und Optionen.



IHR KYOCERA PARTNER



**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH** – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – [www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – [www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – [www.kyoceradocumentsolutions.ch](http://www.kyoceradocumentsolutions.ch)

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

<sup>1</sup> Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe [www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de). <sup>2</sup> Surface sound pressure level.

<sup>3</sup> Gemäß ISO/IEC 19752