



Mikroskop-Stativ MSL3

MADE
IN
GERMANY

- Mikroskopstativ mit Ringlicht
- Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
- Mit Durchlicht
- Für verschiedene Mikroskoptypen geeignet
- Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
- Sehr lichtstarke und homogene Ausleuchtung
- Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
- Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
- Kompaktes und stabiles Aluminiumgehäuse
- Kundenorientiert anpassbar



Technische Daten

Arbeitsabstand	50 mm - 150 mm
Optimaler Arbeitsabstand	ca. 80 mm
Anzahl LEDs Ringlicht	48
Lichtstrom Durchlicht	ca. 200 lm
Farbtemperatur Durchlicht	5.700 K
Farbwiedergabeindex Durchlicht	≥ 80
Durchmesser Lichtfläche	ca. 70 mm
Helligkeitssteuerung	feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
max. Leistungsaufnahme	ca. 12 W
Eingang Netzteil	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil	24 V DC, 1 A
Höhe Ringlicht	25,5 mm
Außendurchmesser Ringlicht	99 mm
Innendurchmesser Ringlicht	66 mm
Innengewinde Ringlicht	M67 × 0,75
Durchmesser Stativsäule	32 mm h9
Höhe Stativsäule	370 mm
Maße Stativplatte (L × B × H)	300 mm × 230 mm × 35 mm
Abstand Stativsäule → Arbeitsfeld	150 mm - 161 mm
Material	eloxiertes Aluminium
Material Stativsäule	Edelstahl
Farbe	schwarz
Gesamtgewicht	ca. 7 kg

Ausführungen

100-011603	MSL3-66 PW	mit Durch- und Ringlicht, Spanndurchmesser bis 66 mm
100-011758	MSL3-66 NW	mit Durch- und Ringlicht, Spanndurchmesser bis 66 mm
100-011759	MSL3-66 WW	mit Durch- und Ringlicht, Spanndurchmesser bis 66 mm
100-012021	MSL3-74 PW	mit Durch- und Ringlicht, Spanndurchmesser bis 74 mm
100-012022	MSL3-74 NW	mit Durch- und Ringlicht, Spanndurchmesser bis 74 mm
100-012023	MSL3-74 WW	mit Durch- und Ringlicht, Spanndurchmesser bis 74 mm

Zubehör

100-010280	Polfilterset	für RL4-Serie
100-010277	Schutzscheibe	für RL4-Serie
100-011486	Diffusorscheibe IM	für RL4-Serie, M67 × 0,75
100-005115	Reduzierring	66 mm → 50 mm
100-005116	Reduzierring	66 mm → 52 mm
100-003976	Reduzierring	66 mm → 54 mm
100-003977	Reduzierring	66 mm → 56 mm
100-003978	Reduzierring	66 mm → 58 mm
100-003979	Reduzierring	66 mm → 60 mm
100-003980	Reduzierring	66 mm → 62 mm
100-003981	Reduzierring	66 mm → 64 mm
100-010716	Reduzierring	74 mm → 68 mm
100-010715	Reduzierring	74 mm → 70 mm
100-010714	Reduzierring	74 mm → 72 mm