



DATENBLATT - FUSSBODENHEIZUNG

## ETHERMA PA

### Heizteppich zum Auflegen

Die flexibel einsetzbaren Heizteppiche PA verhindern in angenehmer Art und Weise Bodenkälte im Büro, zu Hause, hinter einem Verkaufspult, an der Kasse eines Supermarktes oder am Ausstellungsstand. Standardmäßig ist der Heizteppich grau.

**Folgende Farben sind gegen einen Aufpreis von 15 % erhältlich (Lieferzeit 2 Wochen):**

Dunkelbraun, Hellbraun, Dunkelblau, Grau/Braun kariert und Anthrazit. Bitte bei der Bestellung angeben.

#### ANWENDUNGSBEREICHE

- + Nur für den Innenbereich
- + Zur Vermeidung von Bodenkälte

#### PRODUKTVORTEILE

- + Einfache Handhabung
- + Kurze Aufheizzeit, ca. 10 min.
- + Teppichtemperatur ca. 30 °C
- + Beidseitig verwendbar
- + Hochwertige Teppichware
- + Auflegen, einstecken, fertig. Keine Montage nötig
- + Sondermaße möglich

# ETHERMA PA

## Heizteppich zum Auflegen

### TECHNISCHE DATEN



- > Nennspannung: 230 V
- > Oberflächentemperatur: 28 – 35 °C
- > Oberfläche: Schlinge
- > Material: 100 % PP
- > Standardfarbe: Grau
- > Stärke: 8 mm
- > Schutzart: IP X7
- > Schutzmaßnahme: Schutzisoliert
- > Anschluss: Steckerleitung 2 m
- > Systemaufbau: CE konform



### HEIZTEPPICH-PAL - HEIZTEPPICH IN SONDERMASS

- > Max. Fläche 230 V: 8 m<sup>2</sup>
- > Max. Fläche 12 V: 0,75 m<sup>2</sup>
- > Mindestverrechnung Sondergrößen: 1 m<sup>2</sup>

#### Heizteppich PA, 230 V, IP X7, Grau (GR)

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Spannung (V)	Abmessungen (cm)	
				Länge	Breite
PA-1	34674	25	230	40	60
PA-2	34675	50	230	70	60
PA-3	34676	70	230	100	60
PA-4	34677	90	230	80	90

#### Heizteppich PAL, 230 V, IP X7 - Sondermaß

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Spannung (V)	Abmessungen (cm)	
				Länge	Breite
PAL	35770	150 W/m <sup>2</sup>	230/12	-	ab 50 cm