





10130-193 VARISTAR LHX 3 FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTER SCHRANK, 38 HE



PRODUKTBECHREIBUNG

Integrierter Lüfter und Luft/Wasser-Wärmetauscher für bis zu 3 kW Kühlleistung

Schutzart IP 55 mit Fronttür aus Glas und massiver Rücktür

Statische Traglast 1000-kg (Schwerlastrahmen)

Sehr geringer Schalldruckpegel von 45 dB(A)

Farbe RAL 7021

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schrank

Produktfamilie: Varistar

Rahmenmaterial: Stahl

Rahmenfarbe: Schwarzgrau

Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021

Material der Verkleidung: Stahl

Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau

Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021

Höhe: 38 HE

Höhe: 2000 mm

Breite (mm): 600 mm

Tiefe: 800 mm

Traglast: 800-kg

Schutzart: IP55

Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die flüssigkeitsgekühlten Schränke Varistar LHX 3 sind für lokale, energieeffiziente Kühlung von Geräten in Anlagen konzipiert, in denen die Umgebungsluft nicht gefiltert oder temperaturgeregelt ist. Sie verfügen über einen Lüfter, der unter dem Schrankdach montiert ist und die warme Luft aus dem hinteren Innenraum des Racks ansaugt. Die warme Luft strömt durch speziell konstruierte Seitenwände zum unteren Teil des Racks, wo sie durch den integrierten Luft/Wasser-Wärmetauscher gekühlt wird.

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich (z. B. mit Wärmetauscher als 19-Zoll-Einschub oder mit Luftstrom in der Rückwand).

Für einen störungsfreien Betrieb des Luft/Wasser-Wärmetauschers müssen die Qualitätsanforderungen an das Wasser eingehalten werden; geeigneter Korrosionsschutz oder Frostschutzmittel sind von Umgebungsbedingungen und der externen Rückkühlanlage abhängig (VDI 3803, siehe auch Benutzerhandbuch).



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER