



### Rammschutzpoller aus Stahl


- feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarz lackierten Streifen
- für die Aufstellung im Freien oder in Gebäuden geeignet
- zum Abgrenzen und Sichern von Verkehrswegen, Durchfahrten etc. oder als Anfahrtschutz für Maschinen, Regale, Pfeiler oder Gebäudeecken
- mehr Sicherheit für Mensch und Maschinen
- Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln (14/110) oder 4 Durchsteckanker (16/140) (optional lieferbar)
- Höhe ab Oberkante Boden: 1200 mm. Gesamthöhe für Version zum Einbetonieren: 1600 mm



Typ	S	L	XL	XXL	S	L	XL	XXL
Höhe [mm]	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600
Durchmesser [mm]	90	159	194	273	90	159	194	273
Ausstattung	Bodenplatte 200 x 200 x 10 mm	Bodenplatte 250 x 250 x 15 mm	Bodenplatte 250 x 250 x 15 mm	befüllbar, Bodenplatte 350 x 350 x 15 mm	-	-	-	befüllbar
Bestellnummer zum Aufdübeln	252-184-J0	145-187-J0	180-214-J0	180-216-J0	-	-	-	-
Bestellnummer zum Einbetonieren	-	-	-	-	252-185-J0	145-184-J0	180-215-J0	180-217-J0


Zubehör	1 Spezialdübel, 14/110, mit Schrauben	1 Spezialdübel, 14/110, mit Schrauben	Durchsteckanker 16/140, 1 Stck.	Durchsteckanker 16/140, 1 Stck.	-	-	-	-
Bestellnummer	145-188-J0	145-188-J0	207-473-J0	207-473-J0	-	-	-	-



### Rammschutzpoller Flex

- flexibler Rammschutzpoller aus Stahl mit einem Neigungswinkel von bis zu 25°
- absorbiert auftretende Anfahrkräfte, selbstständige Rückkehr in die Ausgangsposition
- minimiert Beschädigungen am Poller und an Fahrzeugen
- Wandstärke 4,5 mm
- Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln (10/100) oder 4 Durchsteckanker (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)

Typ	A	I
Höhe [mm]	665	665
Durchmesser [mm]	159	159
Oberfläche	feuerverzinkt/ kunststoffbesch.	kunststoffbeschichtet
Bestellnummer	207-449-J0	207-448-J0



Zubehör	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck	Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.
Bestellnummer	233-427-J0	233-428-J0

### Stahlrohrpoller

- Stahlrohrpoller für starke Belastungen
- zur Sicherung von Toreinfahrten, Gebäudeschutz etc.
- mit aufgeschweißter Stahlkappe
- zum Einbetonieren oder Aufdübeln
- feuerverzinkt oder weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Stahlrohrpoller zum Aufdübeln werden inkl. Bodenplatte geliefert.  
Durchmesser 152 mm: 220 x 220 mm  
Durchmesser 193 mm: 360 x 360 mm



- 4 Stück Befestigungsschraube 16 x 50 mm, Fixanker  
Bestell-Nr. 249-381-J0

Höhe [mm]	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000
Durchmesser [mm]	152	152	193	152	152	193	152	152
Oberfläche	feuerverzinkt	feuerverzinkt/ kunststoffbesch.	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt/ kunststoffbesch.	feuerverzinkt/ kunststoffbesch.	feuerverzinkt	feuerverzinkt/ kunststoffbesch.
Farbe	-	rot/weiß	-	-	rot/weiß	rot/weiß	-	rot/weiß
Bestellnummer zum Aufdübeln	249-348-J0	249-351-J0	249-354-J0	-	-	-	-	-
Bestellnummer zum Einbetonieren	-	-	-	249-346-J0	249-349-J0	249-355-J0	249-347-J0	249-350-J0