

RAPIDLIFT

Palettenhubwagen

Royal XL

Traglast 5000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 210 mm, Lenkräder mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm

Artikelnummer: 210799



RAPIDLIFT Palettenhubwagen Royal XL

Palettenhubwagen

- Traglast 5000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 210 mm
- Tragbreite 580 mm
- Lenkräder mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen Tandem mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm
- Hubhöhe 210 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 180 °
- Länge 1540 mm
- Gewicht 160 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Durchmesser Gabelrollen	80 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Breite Gabelrolle	75 mm

Traglast	5000 kg	Durchmesser Lenkräder	200 mm
Länge Gabel	1150 mm	Breite Lenkräder	50 mm
Breite Gabelzinken	210 mm	Länge	1540 mm
Tragbreite	580 mm	Lenkeinschlag	180 °
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Schnellhub	nein
Bedienung Fahrwerk	manuell	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Hubhöhe (min.)	90 mm	Material	Stahl
Hubhöhe (max.)	210 mm	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Stahl	Farbe Gabeln	blutorange // RAL2002
Material Gabelrollen	Stahl	Farbe Deichsel	schwarz
Gabelrollen	Tandem	Gewicht	160 kg

Zubehör

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
--------	---	---

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen