

Cascoo Bockrolle



Traglast 135 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblechkappen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243477



Bockrolle

- Traglast 135 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 160 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahlblechkappen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

| | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fördertechnik | Rollen | Befestigungselement | Platte |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Material Gehäuse | Stahl |
| Bauform | Bockrolle | Feststeller | ohne |
| Traglast | 135 kg | Fadenschutz | nein |
| Bereifung | Vollgummi | Länge Nabe | 59 mm |
| Durchmesser Rad | 160 mm | Schraubloch Abstand | 105x84/76 mm |
| Material Felge | Stahl | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |

Radlager Rollenlager

Gewicht 1,71 kg